

Technické informace o produktu

Hydroizolace

AEB® WC Wandmanschette

AEB 1174



Inovativní speciální stěnová manžeta oboustranně povrstvená speciální netkanou textilií k bezpečnému utěsnění prostupů potrubí WC zařízení. Se Sopro AEB® WC Wandmanschette lze současně utěsnit prostup přívodu vody, prostup odpadního potrubí i oba závitové šrouby držáků toalety.

- Stěny, interiér a exteriér
- V Německu chráněno zapsaným užitným vzorem DE 20 2018 105 575
- Čtyři pružné dilatační zóny pro přívod, odpad a držáky na stěnu
- Současné utěsnění všech prostupů připojovací plochy jednou těsnicí manžetou
- Připravená k použití
- Snadná montáž
- DGNB: Nejvyšší stupeň kvality 4, řádek 9 (podle kritéria DGNB „ENV1.2 Rizika pro místní životní prostředí“ verze 2018)



Číslo objednávky	Forma dodání
8017439	Kus 1 ks

Oblasti použití

K bezpečnému utěsnění prostupů potrubí WC zařízení. Stěnová manžeta se čtyřmi pružnými dilatačními zónami je navržena speciálně pro vysoce zatížená WC zařízení (např. na nádražích, v nákupních centrech, na stadionech), u nichž musí být toaleta plně zohledněna v koncepci hydroizolace. Pro hydroizolaci tekutými hydroizolacemi a pásovými hydroizolačními materiály Sopro.

Vlastnosti

Inovativní speciální stěnová manžeta oboustranně povrstvená speciální netkanou textilií. K bezpečnému utěsnění prostupů potrubí u WC zařízení pod obklady a dlažbou při vytváření vodonepropustných systémů. Se Sopro AEB® WC Wandmanschette lze současně utěsnit prostup přívodu vody (Ø 50 – 60 mm), prostup odpadního potrubí (Ø 90 – 105 mm) i oba závitové šrouby držáků toalety. Variabilní výseky dilatačních zón vlevo a vpravo umožňují utěsnit držáky toalety ve vzájemné vzdálenosti 180 mm nebo 230 mm. Optimální přídržnost ke všem tekutým i pásovým hydroizolačním materiálům Sopro.

Vhodná pro průměr trubek:
přívod vody Ø 50 – 60 mm
odpadní potrubí Ø 90 – 105 mm
Vzdálenost držáků na stěnu:
180 mm nebo 230 mm
Tloušťka netkané textilie:
0,35 – 0,70 mm

Vhodné podklady

Dodržujte prosím technické listy příslušné plošné hydroizolace Sopro!

Příprava podkladu

Příprava podkladu musí být provedena podle pravidel techniky. Podklady musí být rovné, čisté, pevné, nosné, tvarově stálé a bez látek snižujících přilnavost.

Penetrace

Dodržujte prosím technické listy příslušných penetrací Sopro!

Zpracování

Použití s tekutými hydroizolacemi: Na nosný a odborně připravený podklad se zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než Sopro AEB® WC Wandmanschette. Sopro AEB® WC Wandmanschette opatrně přetáhněte přes oba závitové šrouby držáků toalety, nasadte ji středem přes oba prostupy potrubí a celoplošně ji vložte do čerstvého lepicího lože. Přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod tvarovkou nezůstaly vzduchové bubliny. Při nanášení tekuté hydroizolace je nutné Sopro AEB® WC Wandmanschette kompletně přestěrkovat ve dvou vrstvách v odpovídající tloušťce. Přitom se pečlivě štětcem přestěrkují všechny přiléhající oblasti dilatačních zón.

Použití s pásovými hydroizolacemi: Na předem nalepený AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn se zubovým hladítkem (zub 3 mm nebo 4 mm) nanese systémově zkoušené lepidlo na spoje a přesahy nebo se nanese malířským válečkem (alternativně i natřením nebo stěrkováním). Lepidlo se přitom nanáší o cca 10 mm šířeji než Sopro AEB® WC Wandmanschette. Sopro AEB® WC Wandmanschette opatrně přetáhněte přes oba závitové šrouby držáků toalety, nasadte ji středem přes oba prostupy potrubí a celoplošně ji vložte do čerstvého lepicího lože. Přitlačte hladítkem nebo třmenem malířského válečku a stáhněte tak, aby pod tvarovkou nezůstaly vzduchové bubliny. Oba nepoužité výseky dilatačních zón vpravo a vlevo se pečlivě zastěrkují dříve použitým lepidlem na spoje. Připojovací trubky toalety pro přívod a odpad vody se poté nasadí na obě zbývající dilatační zóny. Okraje Sopro AEB® WC Wandmanschette přestěrkujte lepidlem na spoje a přesahy.

Pokyn k lepení spojů: Sopro AEB® WC Wandmanschette by měla být lepena reaktivní těsnicí stěrkou Sopro (např. Sopro TurboDichtSchlämme 2-K, Sopro DichtSchlämme Flex RS), Sopro Fixier- & DichtKleber nebo těsnicím lepidlem Sopro na bázi MS polymeru (např. Racofix® Montagekleber).

Všechny vhodné výrobky Sopro pro zpracování v souladu s normami jsou uvedeny v části „Zkušební osvědčení“. Dodržujte prosím příslušné technické listy jednotlivých systémových výrobků!

Časové údaje	Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.
Nářadí	Zubové hladítko, hladítko, lžíce, jemná zubová stěrka, malířský váleček, třmen válečku
Emikód GEV	EC1PLUS velmi nízké emisePLUS
Skladování	Neomezeně skladovatelná (v suchu, v neotevřeném originálním obalu)
Materiálové složení	Polypropylen s dilatační zónou z TPE
Rozměry	Cca 360 × 345 mm
Zkušební osvědčení, protokoly a klasifikace	PG-AIV-F: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s DSF 423, ZR 618, FDF 525/527, PU-FD 1570/1571 a dalšími komponenty Sopro PG-AIV-B: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci s AEB 640, AEB plus 639, AEB HD 958, EM-X 1189 a dalšími komponenty Sopro PG-AIV-P: Systémová složka všeobecného osvědčení stavebního dozoru (abP) pro hydroizolační systémy ve spojení s obklady a dlažbou pro hydroizolace staveb v kombinaci se Sopro Board a dalšími komponenty Sopro
Teplota zpracování	Zpracovatelná od +5 °C do +30 °C
Barva výrobku	červená
Bezpečnostní pokyny	Složka A Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) odpadá. Obalová skupina ADR: NA. GISCODE: Výrobky nelze zařadit do žádného GISCODE. Složka B Obalová skupina ADR: NA.

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.